

品番 : EA812HH-11

品名：DC12V/200A ジャンプスター（モバイルバッテリー兼用）



販売価格	15,900円(税抜)／17,490円(税込)		
カタログ価格	15,900円(税抜)／17,490円(税込)		
在庫数	最新在庫：3 (2025/12/19 02:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0287ページ		



仕様

メーカー	セルスター工業(CELLSTAR)	型番	MJP-3000
用途	・バッテリー上がりのエンジン始動に ・暗所での作業や緊急時に ・もしもの災害の備えに	出力電圧	DC12V
始動電流	200A	出力電流	400A(最大)
USB端子	出力電圧:DC5V 出力電流:2.4A(最大)	入力電圧	DC5V 2.1A(最大)
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池	内蔵バッテリー容量	8000mAh(29.6Wh)
充電方式	シガープラグ充電アダプター +MicroUSBケーブル	充電時間	2.1A:4~6時間 1A:8~12時間
バッテリー寿命	放充電サイクル約300回	LEDライト	110lm
使用温度範囲	-10~55℃	保存温度範囲	-20~60℃
サイズ	本体:78×146×27(H)mm スマートクランプ:40×98×41(H)mm	重量	本体:330g スマートクランプ:230g
コード長	スマートクランプ:170mm(赤:+) 110mm(黒:-) MicroUSBケーブル:450mm	付属品	スマートクランプ シガープラグ充電アダプター MicroUSBケーブル ソフトケース

12V車専用

誤接続防止の安全機能

車のシガーソケットで、本体を充電可能

3000ccまでのガソリン車、2000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能

<モバイルバッテリーとしても使える!>

スマホやタブレット、携帯ゲームなどUSB充電に使えます。

ほか、アウトドアや災害時の緊急用にも!

<LEDライト搭載>

暗い場所の作業、緊急時にも使える5つのモードを搭載

(点灯:明るさ100%、50%・スローフラッシュ・フラッシュ・SOS点滅)

<安全に配慮した保護機能>

本体:異常温度保護・LEDライトオフ・過電流保護(USB出力・放電・充電)

スマートクランプ:異常温度保護・逆接保護・逆充電保護・ショート保護・スパーク防止・始動時間制御・始動回数制限・オートオフ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.