

品番：EA812JA-12A

品名：DC24V→AC100V/280W DC-ACインバーター



販売価格	7,970円(税抜)／8,767円(税込)		
カタログ価格	7,970円(税抜)／8,767円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 07:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	HG-350/24V
入力電圧	DC24V	出力電圧	AC100V
〈バッテリーコード接続時〉	定格出力:280W 最大出力:350W	〈シガープラグコード接続時〉	最大出力:150Wまで ※定格出力は、車種によって異なります。
瞬間最大出力:700W (0.1秒以内)			
出力波形	矩形波	変換効率	80%以上
回路方式	P.W.M.方式インバータ	動作温度範囲	-20℃～+40℃
本体ヒューズ容量	20A (平型ヒューズ)	シガープラグコードヒューズ	15Aヒューズ (内蔵)
シガープラグコード長	0.9m	バッテリー接続コード長	2m
サイズ	90×145×49mm	重量	650g
保護回路機能付			

代替品

品番	EA812JA-12B
コメント	変更点:USB端子出力が可能に



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.