

品番：EA812JA-12B

品名：DC24V→AC100V/280W DC-ACインバーター



販売価格	8,430円(税抜)／9,273円(税込)		
カタログ価格	8,430円(税抜)／9,273円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/09/24 07:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0277ページ		



仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	PI-350/24V
<主要諸元>			
入力電圧	DC24V (動作電圧範囲24.0V～29.0V)	使用温度範囲	-20℃～40℃
サイズ	90×137×49(H)mm (突起部除く)	重量	595g
コード長	バッテリー接続コード: 70cm シガープラグコード: 70cm (15Aヒューズ内蔵)	付属品	バッテリー接続コード シガープラグコード
<インバーター>			
出力電圧	AC100V	瞬間最大出力	700W (0.1秒以内)
最大出力	350W (アクセサリソケット接続時: 300W)	定格出力	280W
出力周波数	55Hz	出力波形	矩形波
変換効率	80%以上	回路方式	P.W.M.方式インバーター
<USB端子>			
出力電圧	DC5V	最大出力	2.4A

定格出力	2.1A	
DC24V車専用		
大型車両(トラック・バス)で電源		
スマートフォン・タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター		
使い方はとてもカンタン、車から電源をとって差し込むだけ		
大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。		
【トラブルを未然にガード!6つの保護機能】 <出力オーバー保護> 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 <出力ショート保護> 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取り除くと自動的に復帰します。 <異常温度検出保護> 製品内部の温度が約70℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 <入力逆接続保護> 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 <入力電圧低下保護> 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 <入力過電圧保護> 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 ※保護機能が動作するとPROTECTランプが点灯したり、PWランプが消灯する場合があります。その場合は、原因を取りのぞき、電源スイッチをOFFにして再度ONにしてください。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.