

品番：EA812JA-14A

品名：DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター



販売価格	37,200円(税抜)／ 40,920円(税込)		
カタログ価格	37,200円(税抜)／40,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	HG-1000/24V
入力電圧	DC24V	出力電圧	AC100V
定格出力	800W	最大出力	1000W
最大瞬間出力(0.1秒以内)	2000W	本体ヒューズ	60A
出力周波数	55Hz	出力波形	矩形波
変換効率	80%以上	回路方式	P.W.M.インバータ
使用温度範囲	-20℃～+40℃	バッテリー接続コード	1m
サイズ	122×270×85mm	重量	1690g
保護回路機能(出力オーバー、ショート、入力逆接保護等)			

代替品

	品番 EA812JA-14C コメント 変更点:軽量・USB機器が接続可能
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.