

品番：EA812JA-21

品名：DC12V→AC100V/ 65W インバーター



販売価格	3,540円(税抜)／3,894円(税込)		
カタログ価格	3,540円(税抜)／3,894円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/08 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0280ページ		



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.1759
入力電圧	DC12V	出力電圧	AC100V/DC12V/DC5V
定格出力	65W(10A以内)	最大出力	80W
ヒューズ	10A	USB端子2口付	出力電圧:DC5V 出力電流:800mA
電源コード長	約700mm	サイズ	55(W)×95(D)×33(H)mm
出力周波数	55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)	出力波形	調整矩形波
電源入力方式	アクセサリプラグ接続	保護回路	入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
USB端子形状	Aタイプ		
DC12V車専用			
ネットブックや携帯電話の充電に最適です。			
消費電力が65Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源 (DC12V) をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。			
USB端子2口付			
3種類の電源を同時に使用できます。(同時使用合計出力65W以内)			

保護回路作動時には赤ランプでお知らせ

6種類の安全保護回路を搭載(自動復帰)
安心して使用できます。

自動復帰

保護回路が作動している原因を取り除くと、自動的AC出力コンセントへの出力を再開します。

代替品



品番 EA812JA-1DB

コメント メーカ違い仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.