品番: EA812JA-31

品名: DC12V→AC100V/120W インバーター



販売価格	<b>5,970円</b> (税抜)/ 6,567円(税込)				
カタログ価 格	5,970円(税抜)/6,567円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>13</b> (2025/11/05 15:59現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0277ページ				











## 仕様

メーカー	大橋産業(BAL)	型番	No.1756		
入力電圧	DC12V(動作範囲:11~15V)	出力電圧	AC100V/DC5V/DC12V		
定格出力	AC100V電源(2個):120W USB(1個):DC5V・2.1A アクセサリーソケット(1個):10A以下	瞬間最大出力	300W		
サイズ	126×102×50mm	重量	600g		
シガーソケット接続コー ド	1.5m	定格出力	120W		
最大出力	150W	出力周波数	55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)		
出力波形	調整矩形波	電源入力方式	アクセサリープラグ接続		
回路方式	P.W.M方式	保護回路	入力電圧低下保護回路·低電圧入力 保護回路·高電圧入力保護回路·出力 過負荷保護回路·出力短絡保護回路· 高温保護回路·逆接続保護回路		
USB端子形状	Aタイプ	使用環境温度	0~40℃		
ヒューズ	15A(アクセサリープラグに内蔵)	コード長	電源コード:1.5m		
12V専用					
保護回路機能付					

3種類の電源が使用でき幅広く使えます。
消費電力が120Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
瞬間最大出力300Wの大容量で起動電力に対応
アクセサリーソケット接続に対応

バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ

7種類の安全保護回路を搭載

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.