

品番 : EA812JA-31

品名 : DC12V→AC100V/120W インバーター



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,650円(税抜) / 6,215円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,650円(税抜) / 6,215円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/01/14 23:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0274ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------|--|--------|--|
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1756 |
| 入力電圧 | DC12V(動作範囲:11~15V) | 出力電圧 | AC100V/DC5V/DC12V |
| 定格出力 | AC100V電源(2個):120W USB(1個):DC5V・2.1A アクセサリーソケット(1個):10A以下 | 瞬間最大出力 | 300W |
| サイズ | 126×102×50mm | 重量 | 600g |
| シガーソケット接続コード | 1.5m | 定格出力 | 120W |
| 最大出力 | 150W | 出力周波数 | 55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能) |
| 出力波形 | 調整矩形波 | 電源入力方式 | アクセサリープラグ接続 |
| 回路方式 | P.W.M方式 | 保護回路 | 入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路 |
| USB端子形状 | Aタイプ | 使用環境温度 | 0~40°C |
| ヒューズ | 15A(アクセサリープラグに内蔵) | コード長 | 電源コード:1.5m |
| 12V専用 | | | |
| 保護回路機能付 | | | |

3種類の電源が使用でき幅広く使えます。

消費電力が120Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

瞬間最大出力300Wの大容量で起動電力に対応

アクセサリーソケット接続に対応

バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ

7種類の安全保護回路を搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.