

品番：EA812JA-33

品名：DC12V→AC100V/400W インバーター



販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/12 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	大橋産業(BAL)	型番	No.1758
入力電圧	DC12V	出力電圧	AC100V
サイズ	126×138×50mm	重量	800g
シガーソケット接続コード	1.5m	バッテリー接続コード	1.5m
定格出力	400W	最大出力	600W
USB端子付	出力電圧:DC5V、 出力電流:2.1A	瞬間最大出力	800W
出力周波数	55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)	出力波形	調整矩形波
電源入力方式	アクセサリプラグ接続(消費電力 120W以下)またはバッテリー接続	回路方式	P.W.M方式
保護回路	入力電圧低下保護回路・低電圧入力 保護回路・高電圧入力保護回路・出力 過負荷保護回路・出力短絡保護回路・ 高温保護回路・逆接続保護回路	USB端子形状	Aタイプ
アクセサリソケット出力	10A以下	使用環境温度	0~40℃
ヒューズ	15A(アクセサリプラグに内蔵) 25A×2(本体に内蔵)		

12V専用
保護回路機能付
3種類の電源が使用でき幅広く使えます。(AC100V×2+DC5V+DC12V=400W)
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
瞬間最大出力800Wの大容量で起動電力に対応
電源入力コード2種類付属(アクセサリソケット接続コード/バッテリー接続コード)
バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ
7種類の安全保護回路を搭載

代替品

	<p>品番 EA812JA-33A</p> <p>コメント 変更点:サイズ、重量、コード長</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.