

品番 : EA812JA-33A

品名 : DC12V→AC100V/400W インバーター



販売価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/21 08:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0274ページ		



## 仕様

メーカー	大橋産業(BAL)	型番	No.2820
入力電圧	DC12V	出力電圧	AC100V/DC5V
定格出力	400W(USB出力含む)	出力周波数	55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)
波形	調整矩形波	シガーソケット接続コード	0.9m
バッテリー接続コード	0.9m	入力方式	バッテリー接続・アクセサリープラグ接続
出力コンセント	AC100Vコンセントx2口	USB出力	DC5V 2.4A/3.0A Aタイプ/Cタイプ(各1口) ※USB TYPE-CでのiPhone15以降の機種への充電は未対応です。
回路方式	P.W.M方式	保護回路	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)
使用環境温度	0~40°C	ヒューズ	35A×2
サイズ	121(W)×165(D)×62(H)mm(本体)	重量	590g(本体)
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。			
2種類の電源を同時に使用できます。			

(AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A 2.4A/TYPE-C 3.0A)=400W)

スマホやタブレットPCなどの急速充電対応

5種類の安全保護回路を搭載

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.