

品番：EA812JA-34A

品名：DC12V→AC100V・120W インバーター



販売価格	5,680円(税抜) / 6,248円(税込)		
カタログ価格	5,680円(税抜) / 6,248円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2024/04/29 23:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0281ページ		



カタログ訂正 23/11/09 ●サイズ 誤:110×180×39 正:80×110×33(9032 No.55)

仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.2816
入力電圧	DC12V	出力電圧	AC100V
最大出力	120W	定格出力	100W
入力方式	シガープラグ	サイズ(W×D×H)mm	80×110×33
コード長(mm)	約1000	重量(g)	260(電源コード、アクセサリプラグ含む)
USB端子付	出力電圧:5V、出力電流:3100mA(最大)	出力周波数	55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)
材質	ABS樹脂	USB端子形状	Aタイプ

調整短形波

AC100V×1口、USB×2口

保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。

動作音が静かで車内快適

スマホやタブレットPCなどの急速充電対応

コンパクトで取り付けやすい

低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付

家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内)

お車のアクセサリソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.