

品番：EA812JA-54

品名：DC12V→AC100V/120W インバーター



販売価格	7,500円(税抜)／8,250円(税込)			
カタログ価格	7,500円(税抜)／8,250円(税込)			
在庫数	最新在庫: 7 (2025/08/03 20:13現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0276ページ			



車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CAR-CHR80AC
入力電圧	DC12V	出力電圧	AC100V
定格出力	120W(最大150W)	サイズ(W×D×H)mm	83×63×38
コード長	約1m	重量(g)	約240
USB出力電圧・電流	DC5V/4.8A ※1ポートあたり最大2.4A	出力周波数	55Hz
出力波形	擬似正弦波	保護回路	高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護
使用温度範囲	0～40℃	USBポート数	2
付属品	ケーブルクリップ×2	対応車種	DC12V マイナスアース車 ※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。
対応機器	AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品	充電対応機器	各種スマートフォン・タブレット ・iPad・iPhone・iPod その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器

コネクタ(入力)	シガープラグ	
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。		
AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。		
USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。		
手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。		
合計120Wまでの機器を使用することができます。		
保護回路を搭載した安心設計です。		
車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.