

品番 : EA812JA-5BA

品名 : DC12V→AC100V/500W インバーター



販売価格	8,920円(税抜) / 9,812円(税込)		
カタログ価格	8,920円(税抜) / 9,812円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 15:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

入力電圧	DC12V	出力電圧	AC100V
定格出力	500W(シガープラグ使用時:120W)	最大出力(5分)	600W(シガープラグ使用時:150W)
最大瞬間出力	700W	入力方式	シガープラグ・バッテリー接続
変換効率	80%	USB端子付	出力電圧:DC5V、出力電流:2400mA×2ポート
出力周波数	55Hz	出力波形	矩形波
電源プラグコード	約650mm	バッテリー端子用クリップコード	650mm
サイズ	113(W)×208(D)×58(H)mm	重量	約660g
保護回路	高電圧保護・低電圧保護・過電流保護 ・温度保護・短絡保護		

車のシガーソケット及び12Vバッテリーを2ポートのUSB電源+AC100Vに変換

USB最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー

車でiPad/iPhone/iPod/スマートフォン等、いろいろな機器を手軽に充電

代替品

	品番	EA812JA-5BB
--	----	-------------



コメント 184x100x56(H)mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.