

品番：EA812JA-6D

品名：DC24V→AC100V/800W インバーター



販売価格	35,900円(税抜)／39,490円(税込)		
カタログ価格	35,900円(税抜)／39,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/01 10:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0281ページ		



仕様

メーカー	大自工業 (Meltec)	型番	SIV-1001
入力電圧	DC24V	出力電圧	AC100V
USB端子付	出力電圧:DC5V 出力電流:2.4A(最大)	定格出力	800W
最大出力(2分)	1000W	入力方式	バッテリー接続
サイズ	150(W)×307(D)×76(H)mm	コード長	0.5m(丸端子 φ8mm)
重量	1800g	コンセント	2口
変換効率	75%	ヒューズ	本体内蔵
出力周波数	55Hz		
矩形波			
静音タイプ			
アルミアルマイトボディ			
スマートフォン、タブレット、携帯電話、デジタルプレーヤー、デジタルカメラ、モバイルパソコン等をご使用いただけます。			
低電圧・過電圧・過負荷・温度の4種類の保護回路付			
バッテリーから直接接続し、ACコンセント2口、USBポートの電源が使えます。			

<使用目安>

電動ドリル(常時:150W～550W ピーク時:200W～600W)※機種により消費電流が変わります。

水中ポンプ(常時:250W ピーク時:750W)

エアーコンプレッサー(常時:200W ピーク時:800W)

サンダー(常時:850W ピーク時:900W)

冷蔵庫(常時:250W ピーク時:1000W)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.