

品番 : EA812JC-12

品名 : DC12V→AC100V/200W・DC12V 正弦波インバーター



販売価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	大橋産業(BAL)	型番	No.1786
入力電源	DC12V	出力電源	AC100V、DC12V、DC5V
コード長	1.5m	定格出力	200W
最大出力	250W	入力方式	バッテリー接続(ワニ口)
サイズ	142(W)×180(D)×50(H)mm	重量	710g
瞬間最大出力	400W	出力周波数	50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)
回路方式	P.W.M方式	USB出力	DC5V 2.4A(2口合計)
USB端子形状	Aタイプ	アクセサリーソケット出力	10A未満
使用環境温度	0~40°C	ヒューズ	30A(本体に内蔵)

正弦波

低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の安全保護回路付

車内で3種類の電源を使うことができます。

(AC100V×2+DC5V×2+DC12V=200W)

消費電力が200Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。

瞬間最大出力400Wの大容量で起動電力に対応

USB2.4A出力

周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付

バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ

代替品



品番 EA812JC-31B
コメント DC12V→AC100V/1500W

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.