

品番：EA812JC-31B

品名：DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター



販売価格	48,200円(税抜)／ 53,020円(税込)		
カタログ価格	48,200円(税抜)／ 53,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 00:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0277ページ		



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.2815
定格出力	1500W	入力方式	バッテリー接続
入力電圧	DC12V(動作範囲:11~15V)	出力電圧	AC100V
サイズ(W×D×H)mm	230×300×110	重量(kg)	約2.9(付属コード含まず)
コード長(mm)	850	周波数	50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)
使用環境温度	0~40℃	USB端子有無	無
内蔵ヒューズ種類	40A×5(本体に内蔵)	回路方式	P.W.M方式

消費電力が1500Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100Vに変換する機器です。
正弦波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付
AC100V電源を2口同時に使用できます。(AC100V×2口=1500W)
保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
コンパクトで持ち運びや設置もらくらく

周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付

※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.