

品番 : EA812JC-7

品名 : DC12V→AC100V・1500W インバーター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 26,300円(税抜)／28,930円(税込) | | |
| カタログ価格 | 26,300円(税抜)／28,930円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/16 17:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0277ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------|---|----------|---------------------------|
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.2807 |
| サイズ(W×D×H)mm | 227×310×107 | 定格出力 | 1500W |
| 入力電圧 | DC12V | 出力電圧 | AC100V |
| 定格 | 1500W | USB端子付 | 出力電圧:DC5V、出力電流:2400mA(最大) |
| 付属品 | リモートケーブル(6m)、電源入力コード(SQMM20mm ²)×2セット | 入力方式 | バッテリー接続 |
| 重量(kg) | 2.4 | 最大出力 | 2250W(5分) |
| 材質 | ABS樹脂 | コード長(mm) | 850 |
| 出力周波数 | 55Hz(50/60Hz表示機器使用可能) | 回路方式 | P.W.M方式 |
| USB端子形状 | Aタイプ | 使用環境温度 | 0~40°C |
| ヒューズ | 30AX7 | | |

保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ。

5種類の安全保護回路を搭載

2種類の電源を同時に使用できます。

調整矩形波

低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付

入力電圧と消費電力が手元でわかるディスプレイ

AC100V×4口、USB×2口

消費電力が1500Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.