

品番：EA812JD-11A

品名：DC12V→AC100V/3000W 正弦波インバーター



販売価格	94,300円(税抜)／103,730円(税込)			
カタログ価格	94,300円(税抜)／103,730円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/11 06:40現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0277ページ			



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.2814
入力電圧	DC12V(動作範囲:11～15V)	出力電圧	AC100V(4口)
定格出力	3000W	最大出力	AC3400W(5分最大出力)
瞬間最大出力	3800W	USB出力	DC5V 3.1A
USB端子形状	Aタイプ	出力周波数	50/60Hz切り替えスイッチ付
出力波形	正弦波	電源入力方式	バッテリー接続
保護回路	低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接保護回路	使用環境温度	0～40℃
ヒューズ	30A×10(本体内置)	電源	AC電源×4個、USB電源×1個
サイズ	342×413×106(H)mm	重量	5.9kg(本体のみ)
付属品	電源入力コード(コード長:850mm)×2セット、リモートスイッチ(コード長:5900mm)×1	回路方式	P.W.M方式
DC12V車専用			
消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。			

DC12V車内で、家電製品が使用できます。
2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×4口+USB×1口=3000W) ※AC100V:1口1500W以下
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
リモートスイッチ付属
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付
バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ
種類の安全保護回路を搭載
※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA812JD-11C</td></tr><tr><td>コメント</td><td>同等品</td></tr></table>	品番	EA812JD-11C	コメント	同等品
品番	EA812JD-11C				
コメント	同等品				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.