

品番：EA812JD-11B

品名：DC12V→AC100V/1800W 正弦波インバーター



販売価格	80,500円(税抜)／88,550円(税込)		
カタログ価格	80,500円(税抜)／88,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/04/30 23:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.489
用途	自動車の電源DC12VをAC100Vに変換します	電源入力方式	バッテリー接続
出力波形	正弦波	定格出力	1800W
最大出力	2000W	瞬間最大出力	3200W
入力電圧	DC12V(動作範囲:11～15V)	出力電圧	AC100V(3口)
出力周波数	50/60Hz切り替えスイッチ付	USB出力	DC5V 0.5A(端子形状:Aタイプ)
回路方式	P.W.M方式	サイズ	290(W)×315(D)×95(H)mm
コード長	電源:0.85m リモートスイッチ:5.9m	重量	4.8kg(付属コード含まず)
保護回路	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接保護回路	使用環境温度	0～40℃
ヒューズ	25A×10(本体に内蔵)	付属品	リモートスイッチ・電源入力コード×2セット

消費電力が1800Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源 (DC12V) をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給

瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付
バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ
6種類の安全保護回路を搭載 ※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。

代替品

	品番 EA812JD-11C
	コメント 変更点:最大出力3000W

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.