

品番：EA812JD-6B

品名：DC24V→AC100V/ 560W 正弦波インバーター



販売価格	84,400円(税抜) / 92,840円(税込)		
カタログ価格	84,400円(税抜) / 92,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/29 18:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0277ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	R-A600N-B
入力電圧	DC24V	出力電圧	AC100V
定格出力	560W	最大出力	600W
サイズ	224(W)×255(D)×93(H)mm	本体重量	2.8kg
入力方式	バッテリー直結式(ケーブル長:1m)	DC入力端子	一般的な丸端子を入れ、ナットで固定する方式
出力波形	正弦波		
保護回路機能付			
ACC入力端子付(エンジンキーによるON/OFF可能)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.