

品番 : EA812JG-2

品名 : AC100V→DC12V/10A ホーム電源



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 23,800円(税抜) / 26,180円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 23,800円(税抜) / 26,180円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/06 20:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|                 |                       |             |   |
|-----------------|-----------------------|-------------|---|
| メーカー            | セルスター工業 (CELLSTAR)    | 型番          | TE-100S                                     |
| 入力電圧            | AC100V(50/60Hz)       | 出力電圧        | DC12V                                       |
| 出力電流            | 定格:10A<br>最大:12A      | 電圧変動率       | ±5%以下                                       |
| リップル含有率         | 3.0%以下                | 定格容量        | 162VA                                       |
| サイズ             | 170(W)×135(D)×61(H)mm | 重量          | 950g  |
| 付属のACアダプターのコード長 | 1.8m                  | USB(Type A) | 定格出力電圧:DC5.0V<br>定格出力電流:2.4A<br>定格入力容量:18VA |

ホーム電源を使えば、AC100VがDC12Vに

DC12VとUSBが同時に使えます。

車専用製品をご家庭で使用できます。

2系統DC12V出力端子(ターミナル、シガーソケット)+USB端子

3重安全保護回路内蔵

ブレーカーによる出力保護・フの字特性型出力過電流防止回路・ヒューズによる入力保護

スイッチング方式電圧回路内蔵

接続される機器の消費電力(負荷電流)、周囲の温度などにより変動に対応して、出力電圧を安定させるためスイッチング方式を採用しています。

大容量の製品に合わせ「陸式ターミナル」を装備。  
ワイヤーハーネス、圧着端子などに対応。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.