

品番：EA812JK-16

品名：DC24V→DC12V/AC100V/2.5A コンバーター



販売価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
カタログ価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/05 19:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0275ページ		



仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)		型番	DCU-302
<本体>				
入力電圧	DC24V(動作電圧範囲:22.0V~30.0V)	使用温度範囲	-20℃~40℃	
サイズ	104(W)X65(D)X35(H)mm	本体重量	204g	
コード長	700mm (10Aヒューズ内蔵)			
DC12Vアクセサリソケット				
出力電圧	DC13.2V	交換効率	75%以上	
出力電流	最大:2.5A(5分以内) 定格:2.2A	保護機能	出力オーバー保護 異常温度検出保護 入力逆接続保護	
<インバーター>				
出力電圧	AC100V	瞬間最大出力	60W(0.1秒以内)	
最大出力	30W	定格出力	24W	
出力周波数	55Hz	出力波形	矩形波	
変換効率	75%以上	回廊方式	P.W.M.方式	

保護機能	出力オーバー保護 出力ショート保護 異常温度検出保護 入力逆接続保護 入力電圧低下保護 入力過電圧保護	
------	--	--

<USB端子>

出力電圧	DC5V	出力電流	1.2A(最大)
------	------	------	----------

DC24V車専用

バッテリー電圧の変化に強い!

トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。

3WAY出力(DC12V、AC100V、USB端子)同時に使えて便利

AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリソケット機器に使用可能

(ポータブルナビ・レーダー探知機・スマートフォン・携帯電話・携帯オーディオ・携帯ゲーム・ビデオカメラ・電気シェーバー・デジタルカメラの充電に)

その他、AC100VやUSB機器にも使えます。

【トラブルを未然にガード!6つの保護機能】

<出力オーバー保護>(AC100V・DC12V)

出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取りのぞかれると自動的に復帰します。

<出力ショート保護>(AC100V)

出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取り除くと自動的に復帰します。

<異常温度検出保護>(AC100V・DC12V)

製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。

<入力逆接続保護>(AC100V・DC12V)

入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。

<入力電圧低下保護>(AC100V)

入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。

<入力過電圧保護>(AC100V)

入力電圧が、約32V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.