品番：EA812JK-30

品名：DC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーター



販売価格	13,300円（税抜）／ 14,630円（税込）			
カタログ価格	13,300円（税抜）／14,630円(税込)			
在庫数	最新在庫：4　（2025/05/16 02:16現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0277ページ			




仕様

入力電圧	DC40V～60V	出力電圧	DC13.8V±5%
出力電流	3A	動作温度範囲	−10℃～50℃
過電流保護	約5A以上で作動（自動復帰）	過電圧保護	DC18V以上で作動（定電圧ダイオード）
変換効率	約85%	取付穴径	φ5mm
取付穴間	52(W)×56(H)mm	サイズ	72(W)×35(D)×75(H)mm
バッテリー、フォークリフト、ゴルフカート等の特殊車両に適応			
バックモニター、LEDライト、パトライトなどの電装品の接続に			
電動フォークリフト等のDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.