

品番 : EA812JX-101

品名 : 100A ブースターケーブル



販売価格	6,490円(税抜) / 7,139円(税込)		
カタログ価格	6,490円(税抜) / 7,139円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/01/14 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0284ページ		



仕様

メーカー	大自工業(Meltec)	型番	BT-13
電線仕様	11.6㎟ (100A)	ケーブル長	5m
重量	1.8kg	クリップ全長	140mm
材質	被膜:合成ゴム 芯線:アルミカッパータイプ	目安適合車種	軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む
目安適用バッテリーサイズ	B17~D26	アイドリングストップバッテリー	K-42~S-95

DC12/24V

突然のバッテリーあがりに安心。

軽自動車～SUV・2tトラック用

クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!

絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.