

品番：EA812JX-101

品名：100A ブースターケーブル



販売価格	6,490円(税抜) / 7,139円(税込)		
カタログ価格	6,490円(税抜) / 7,139円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/03/21 13:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0284ページ		



仕様

メーカー	大自工業 (Meltec)	型番	BT-13
電線仕様	11.6mm ² (100A)	ケーブル長	5m
重量	1.8kg	クリップ全長	140mm
材質	被膜:合成ゴム 芯線:アルミカッタータイト	目安適合車種	軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む
目安適用バッテリーサイズ	B17~D26	アイドリングストップバッテリー	K-42~S-95
DC12/24V			
突然のバッテリーあがりに安心。			
軽自動車~SUV・2tトラック用			
クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!			
絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバークリップを採用)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.