

品番 : EA812JY-103

品名 : 0.5mm²x25m [AVS/青]自動車用コード



販売価格	2,150円(税抜) / 2,365円(税込)		
カタログ価格	2,150円(税抜) / 2,365円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 15:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0277ページ		



仕様

用途	自動車用電線	カラー	青
長さ	25m	公称断面積	0.5mm ²
許容電流	12A	導体	素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線、 計算断面積:0.5629mm ² 、外径:約1.0mm
絶縁体標準厚さ	0.5mm	標準仕上外径	2.0mm
最大導体抵抗	0.0327Ω/m(20℃)	定格温度	80℃(連続耐熱温度)
材質	導線:銅、 被覆:ビニール(PVC)	重量	213g
AVS線(AV線の薄被覆タイプ)			
JASO D611準拠品。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.