

品番 : EA812JY-124

品名 : 1.25mm<sup>2</sup>x25m [ AVS/黄]自動車用コード



販売価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
カタログ価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/07 11:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0280ページ		



#### 仕様

カラー	黄	長さ	25m
公称断面積	1.25mm <sup>2</sup>	許容電流	21A
導体	素線/累線径:16本/0.32mm、形状: 撚線、計算断面積:1.287mm <sup>2</sup> 、外径: 約1.5mm	絶縁体標準厚さ	0.5mm
標準仕上外径	2.5mm	最大導体抵抗	0.0143Ω/m(20℃)
定格温度	80℃(連続耐熱温度)	重量	405g
材質	導線:銅、被覆:ビニール(PVC)		
AVS線			
AV線の薄被覆タイプ			
JASO D611準拠品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.