

品番 : EA812JY-132

品名 : 2.0mm<sup>2</sup>x25m [ AVS/黒]自動車用コード



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,840円(税抜) / 5,324円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,840円(税抜) / 5,324円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/18 15:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0277ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                  |                       |        |   |
|------------------|-----------------------|--------|---|
| 用途               | 自動車用電線                | カラー    | 黒   |
| 長さ               | 25m                   | 公称断面積  | 2.0mm <sup>2</sup>  |
| 許容電流             | 27A                   | 導体     | 素線/累線径:26本/0.32mm、形状:<br>撚線、<br>計算断面積:2.091mm <sup>2</sup> 、外径:約1.9<br>mm |
| 絶縁体標準厚さ          | 0.5mm                 | 標準仕上外径 | 2.9mm   |
| 最大導体抵抗           | 0.00881 Ω/m(20℃)      | 定格温度   | 80℃(連続耐熱温度)   |
| 材質               | 導線:銅、<br>被覆:ビニール(PVC) | 重量     | 605g  |
| AVS線(AV線の薄被覆タイプ) |                       |        |   |
| JASO D611準拠品。    |                       |        |   |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.