

品番 : EA812JY-134

品名 : 2.0mm²x25m [AVS/黄]自動車用コード



販売価格	4,840円(税抜) / 5,324円(税込)		
カタログ価格	4,840円(税抜) / 5,324円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/02 21:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0277ページ		



仕様

用途	自動車用電線	カラー	黄
長さ	25m	公称断面積	2.0mm ²
許容電流	27A	導体	素線/累線径:26本/0.32mm、形状: 撚線、 計算断面積:2.091mm ² 、外径:約1.9 mm
絶縁体標準厚さ	0.5mm	標準仕上外径	2.9mm
最大導体抵抗	0.00881 Ω/m(20℃)	定格温度	80℃(連続耐熱温度)
材質	導線:銅、 被覆:ビニール(PVC)	重量	605g

AVS線(AV線の薄被覆タイプ)

JASO D611準拠品。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.