

品番 : EA812JY-141

品名 : 3.0mm²x25m [AVS/赤]自動車用コード



販売価格	7,250円(税抜) / 7,975円(税込)		
カタログ価格	7,250円(税抜) / 7,975円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/02 21:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0277ページ		



仕様

用途	自動車用電線	カラー	赤
長さ	25m	公称断面積	3.0mm ²
許容電流	37A	導体	素線/累線径:41本/0.32mm、形状: 撚線、 計算断面積:3.297mm ² 、外径:約2.4 mm
絶縁体標準厚さ	0.6mm	標準仕上外径	3.6mm
最大導体抵抗	0.00559Ω/m(20℃)	定格温度	80℃(連続耐熱温度)
材質	導線:銅、 被覆:ビニール(PVC)	重量	945g
AVS線(AV線の薄被覆タイプ)			
JASO D611準拠品。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.