品番: EA812JY-144

品名: 3.0m mx25m [AVS/黄]自動車用コード



販売価格	7,250円(税抜) / 7,975円(税込)				
カタログ価格	7,250円(税抜)/7,975円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/19 02:20現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0280ページ				





## 仕様

用途	自動車用電線	カラー	黄
長さ	25m	公称断面積	3.0m m <sup>2</sup>
許容電流	37A	導体	素線/累線径:41本/0.32mm、形状: 撚線、 計算断面積:3.297m㎡、外径:約2.4 mm
絶縁体標準厚さ	0.6mm	標準仕上外径	3.6mm
最大導体抵抗	0.00559Ω/m(20°C)	定格温度	80℃(連続耐熱温度)
材質	導線: 銅、 被覆: ビニール(PVC)	重量	945g

AVS線(AV線の薄被覆タイプ)

JASO D611準拠品。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.