

品番：EA812JY-201

品名：0.3mm²x25m [CAVS/赤]自動車用コード



販売価格	1,580円(税抜)／1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜)／1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/26 12:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0277ページ		



仕様

用途	自動車用電線	カラー	赤
長さ	25m	公称断面積	0.3mm ²
許容電流	8A	導体	素線:7本、形状:円形圧縮、 計算断面積:0.3718mm ² 、外径:約 0.7mm
絶縁体標準厚さ	0.35mm	標準仕上外径	1.4mm
最大導体抵抗	0.0502Ω/m(20℃)	定格温度	80℃(連続耐熱温度)
材質	導線:銅、 被覆:ビニール(PVC)	重量	125g
CAVS線			
燃線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。			
JASO D611準拠品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.