

品番 : EA812JY-262

品名 : 0.75mm²x25m [VFF/白/青]自動車用コード



販売価格	5,170円(税抜) / 5,687円(税込)		
カタログ価格	5,170円(税抜) / 5,687円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/02 14:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0277ページ		



仕様

用途	自動車用電線	カラー	白/青
長さ	25m	公称断面積	0.75mm ²
許容電流	14A	導体	素線/累線径:30本/0.18mm、 最大撚り合わせピッチ:34mm、 形状:撚線、外径:1.1mm、
絶縁体標準厚さ	0.8mm	標準仕上外径	2.7×5.5mm(短径×長径)
外径公差	±0.13×0.25mm(短径×長径)	最大導体抵抗	24.4Ω/km(20℃)
材質	導線:銅、 被覆:ビニール(PVC)	重量	700g
VFF線			
自動車用薄被膜コード			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.