品番: EA812JY-262

品名: 0.75mmx25m [VFF/白/青]自動車用コード



販売価格	5,170円 (税抜) / 5,687円(税込)				
カタログ価 格	5,170円(税抜)/5,687円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/24 11:44現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0280ページ				





仕様

用途	自動車用電線	カラー	白/青
長さ	25m	公称断面積	0.75mm ^d
許容電流	14A	導体	素線/累線径:30本/0.18mm、 最大撚り合わせピッチ:34mm、 形状:撚線、外径:1.1mm、
絶縁体標準厚さ	0.8mm	標準仕上外径	2.7×5.5mm(短径×長径)
外径公差	±0.13×0.25mm(短径×長径)	最大導体抵抗	24.4Ω/km(20°C)
材質	導線: 銅、 被覆: ビニール(PVC)	重量	700g
\/FF ¢ 台	-		

VFF線

自動車用薄被膜コード

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.