

品番 : EA812JY-272

品名 : 1.25mm²x25m [VFF/白/青]自動車用コード



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,460円(税抜) / 9,306円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,460円(税抜) / 9,306円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/02 16:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------------|---------------------|--------|---|
| カラー | 白/青 | 長さ | 25m |
| 公称断面積 | 1.25mm ² | 導体 | 素線/累線径:50本/0.18mm、 最大撚り合わせピッチ:44mm、 形状:撚線、外径:1.5mm、 |
| 絶縁体標準厚さ | 0.8mm | 標準仕上外径 | 3.1×6.3mm(短径×長径) |
| 外径公差 | ±0.13×0.25mm(短径×長径) | 最大導体抵抗 | 14.7Ω/km(20℃) |
| 重量 | 850g | 材質 | 導線:銅、被覆:ビニール(PVC) |
| VFF線 | | | |
| 自動車用薄被膜コード | | | |
| 許容電流 | 21A | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.