品番: EA812JZ-30B

品名: 30sqx 30cm アーシングケーブル



販売価格	3,550円 (税抜)/ 3,905円(税込)					
カタログ価 格	3,550円(税抜)/3,905円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/26 02:17現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログ ページ	0281ページ					









仕様

メーカー	清和工業	型番	BP616-30S
公称断面積	30m m ²	端子穴径	8mm
長さ	30cm	材質	銅(特殊スズメッキ)

ボディアース用大容量タイプ

N(大ポール)タイプ用

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのターミナル付きボディアース

純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。

代替品



品番 EA812JZ-35B

コメント 35cm

株式会社エスコ