

品番 : EA813-12

品名 : #1 x #2/175mm [+]^トライバ^ー-^ビット[・]両頭



販売価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
カタログ価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/06/20 18:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0536ページ		



プラスドライブ ねじ規格	対応のねじ径
1番径	2.9mm以下
2番径	3-5mmまで
3番径	6.3-7.5mmまで
4番径	7.5mm以上

※規格外では、メーカー指定のトルクレンチで締め付けを行ってください。
また、プラスドライブのねじ規格は、この表に限りません。
この表は参考表であり、必ずしも適用範囲が厳密に2mm
以上であることを確認してください。

仕様

メーカー	Wera	型番	002950
商品名	85	全長	175mm
六角シャンク	6mm	サイズ	(+)#1×(+)#2

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.