

品番 : EA813-12

品名 : #1 x #2/175mm [+]^トライバ^ー-^ビット[・]両頭



販売価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
カタログ価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/28 09:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0536ページ		



プラスドライブ ねじ対応表

プラスドライブ ねじ規格	対応のねじ径
1番径	2.9mm以下
2番径	3-5mmまで
3番径	6.3-7.5mmまで
4番径	7.5mm以上

※規格外では、メーカー指定のねじ径にのみ対応します。
※プラスドライブの規格は、ねじの径にのみ対応し、ねじの長さや形状には対応していません。
※この表は目安であり、必ず現場で確認してください。

仕様

メーカー	Wera	型番	002950
商品名	85	全長	175mm
六角シャンク	6mm	サイズ	(+)#1×(+)#2

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.