

品番：EA813A-0A

品名：1/4"Hex/200mm ビットホルダー(フレキシブル)

	販売価格	2,960円(税抜)／3,256円(税込)		
	カタログ価格	2,960円(税抜)／3,256円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 4 (2025/07/18 01:01現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	0551ページ1025ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AFS-200
適合サイズ	対辺6.35mm(1/4”)六角軸 全長33mm以上	破壊トルク	しめる:20N・m ゆるめる:16N・m
フレキシブルシャフト	全長:200mm	シャフト最大部径	φ 20mm
両頭ビット	(+) #2×45mm	可能曲げ角度	50°以上
材質	本体:合金鋼・硬銅線・銅合金 ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼	重量	210g
シャフトを自在に曲げて角・際部分のねじ締め作業に			
電動ドライバーが入らない狭所で作業ができます。			
ビットが落ちないロック式ビットホルダー			
国内で販売されているほとんどの充電・電動ドライバーに取付可能			
18V対応(40Vにも対応)			
ボックスビット、ホルソーには使用できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

