

品番：EA813A-12

品名：リベッター・アタッチメント



販売価格	20,100円(税抜) / 22,110円(税込)		
カタログ価格	20,100円(税抜) / 22,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/28 09:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1237ページ		



お手持ちのインパクトドライバーが簡単装着でリベッターに変身!

仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	R03i
用途	リベット締結用	六角シャンク	6.35mm
全長	160mm	グリップ径	最大φ54mm
使用可能リベット径	2.4・3.2・4.0・4.8mm		
リベット作業をインパクトドライバーのできるアタッチメント			
最大トルク80N・m以上の電気式及び充電式インパクトドライバーで使用可能			
ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.