


品番 : EA813A-18

品名 : 電動ドライバー用アングルヘッド



販売価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
カタログ価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/01/22 23:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0858ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール(Anex)	型番	AKL-600
<セット内容>	L型アダプター 固定ハンドル(ビット収納可能) (+) #2×35mm(片頭ビット) (+) #2×65mm(両頭ビット)	適合サイズ	六角軸:対辺6.35mm 先端側:33mm以上 シャンク側:53mm以上
六角シャンク	1/4"(6.35mm)	ヘッド幅	70mm(35mm片頭ビット装着時)
全長	149mm	材質	本体:亜鉛合金鋼・合金鋼・TPE・PP・ クロムモリブデンバナジウム鋼 固定用ハンドル:PP ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
重量	590g		

電動ドライバーが入らない角・際の狭い場所でのねじ締めに

ソケットビット・ホールソー・ギムネにも使える

超強力型タイプ

ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式

40Vインパクトドライバー対応(18Vにも対応)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.