

品番：EA813A-18

品名：電動ドライバー用アングルヘッド



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,600円(税抜) / 8,360円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,600円(税抜) / 8,360円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/03/15 10:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0858ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|-------|---|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | AKL-600 |
| <セット内容> | L型アダプター 固定ハンドル(ビット収納可能) (+) #2×35mm(片頭ビット) (+) #2×65mm(両頭ビット) | 適合サイズ | 六角軸: 対辺6.35mm 先端側: 33mm以上 シャンク側: 53mm以上 |
| 六角シャンク | 1/4" (6.35mm) | ヘッド幅 | 70mm (35mm片頭ビット装着時) |
| 全長 | 149mm | 材質 | 本体: 亜鉛合金鋼・合金鋼・TPE・PP・ クロムモリブデンバナジウム鋼 固定用ハンドル: PP ビット: クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 重量 | 590g | | |

電動ドライバーが入らない角・際の狭い場所でのねじ締め

ソケットビット・ホールソー・ギムネにも使える

超強力型タイプ

ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式

40Vインパクトドライバー対応 (18Vにも対応)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.