




品番：EA813A-208

品名：#2x 82mm トーションビット(2本)



販売価格	570円(税抜) / 627円(税込)		
カタログ価格	570円(税抜) / 627円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/18 15:48現在)		
商品入数	2	販売単位	St
カタログページ	0985ページ		



#### 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ARTD-2082
商品名	龍韌ビット 段付	用途	Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
サイズ	(+) #2	全長	82mm
六角シャンク	1/4"	材質	クロモリブデンバナジウム鋼・CA
重量	34g	入数	2本

トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制

ネジ頭がよく見える細軸段付タイプ

欠けに強い衝撃吸収ビット

耐久性が抜群

鉄板、アルミ、木材等へのハードな締め付け作業に最適

鑄に強い光沢表面仕上げ

マグネット付き

40V対応(18Vにも対応)

RoHS2適合品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.