

品番：EA813A-46S

品名：電動ドライバー用オフセットアダプターセット

	販売価格	8,360円(税抜)／9,196円(税込)		
	カタログ価格	8,360円(税抜)／9,196円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 (2025/10/16 13:07現在)		
	商品入数	1	販売単位	ST
	カタログページ	1029ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AOA-19S1
サイズ	本体:H19 ソケット:H17・H21	最大トルク	180N・m
<セット内容>	オフセットアダプター本体 (H19mm対応) H17mmソケット H21mmソケット Cリング (2個)	材質	本体:炭素鋼・PC・合金鋼 ソケット:合金鋼 Cリング:炭素鋼
重量	436g		
手回しのスパナしか入らない狭い所のボルト回しを電動で回せるアタッチメント			
建築の胴縁や胴差しなど狭いスペースでのボルト・ナット回し作業に			
内部ギヤ構造が狭い所の奥へ電動ドライバーの力を伝えます			
建築でよく使うH17・H21の専用ソケットを付属			
40Vインパクトドライバー対応 (18Vにも対応)			
入力部:H19六角、6.35六角 出力部:H19六角 (二重六角)			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.