

品番：EA813A-47S

品名：オフセットアダプター ラチェットレンチセット



販売価格	19,100円(税抜) / 21,010円(税込)		
カタログ価格	19,100円(税抜) / 21,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/23 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1029ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AOA-19S3
用途	狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに	<セット内容>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オフセットアダプター (H19mm対応)</li> <li>・ラチェットレンチ (H19mm対応)</li> <li>・ソケット(六角)H10/12/12/13/14 /17/19/21/24mm</li> <li>・ビットアダプターショート 超短ビット +2×19(片頭)</li> <li>・止め輪付ビット</li> <li>・六角レンチ</li> <li>・Cリング(2個)</li> </ul>
最大トルク	オフセットアダプター本体: 180N・m ラチェットレンチ(ラチェット部): 162N・m ラチェットレンチ(めがね部): 314N・m	六角対応	19mm
入力部	六角軸: 対応19mm、6.35mm	ヘッド幅	9.5mm(オフセットアダプター本体)
サイズ	オフセットアダプター: 232×9.5×46mm	材質	本体: 炭素鋼・PC・合金鋼 ソケット: 合金鋼 Cリング: 炭素鋼 ビット: クロムモリブデンバナジウム鋼 六角レンチ: ステンレス鋼・合金鋼 超短マグキャッチ: ネオジム磁石

重量	オフセットアダプター:327g ラチェットレンチ:184g		
電動・手動の両方で作業ができます。			
手回しのスパナしか入らない狭い所のボルト回しを電動で回せるアタッチメント			
建築、機械設備、配管など狭いスペースでのボルト・ナット回し作業に			
内部ギヤ構造が狭い所の奥へ電動ドライバーの力を伝えます			
H10～H24の専用ソケットを付属しあらゆる場面に対応できます			
超短ビット(+2×19付属)が使えるビットアダプター付属			
専用ソケットが使える薄型ラチェットレンチ付き			
AOAと電動ドライバーを簡易的に固定する止め輪付きビット付属			
収納、持ち運びに便利なケース付き			
18Vインパクト対応(40Vにも対応)			
RoHS2適合品			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.