

品番：EA813A-48

品名：30mm オフセットアダプター(インパクトレンチ対応)



販売価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
カタログ価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/01 10:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1029ページ1034ページ		



インパクトレンチ対応
最大トルク500N・m

仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AOA-30
サイズ	H30	最大トルク	500N・m
入力部	六角軸: 対辺6.35mm 六角ソケット: 対辺30mm 差込角: 9.52mm、12.7mm	出力部	30mm
材質	炭素鋼・TPE・合金鋼	重量	900g

手回しのスパナしか入らない狭い所のボルト回しを電動で回せるアタッチメント

Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます

大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強カタイプ

内部ギヤ構造が狭い所の奥へ電動インパクトレンチの力を伝えます

収納に便利なトレー付き

インパクトレンチ対応

RoHS2適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.