

品番：EA813A-48S

品名：オフセットアダプターセット (インパクトレンチ対応)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 26,400円(税抜) / 29,040円(税込) | | |
| カタログ価格 | 26,400円(税抜) / 29,040円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/11 01:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0990ページ0994ページ | | |



インパクトレンチ対応
最大トルク500N・m

仕様

| | | | |
|---------|--|-----|--|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | AOA-30S1 |
| <セット内容> | オフセットアダプター(30mm) 専用ソケット(12角): 24・27・30・32・36mm Cリング(2個) | サイズ | 本体:H30 ソケット:H24・H27・H30・H32・H36 |
| 最大トルク | 500N・m | 入力部 | 六角軸:対辺6.35mm 六角ソケット:対辺30mm 差込角:9.52mm、12.7mm |
| 出力部 | 30mm | 材質 | 本体:炭素鋼・TPE・合金鋼 ソケット:合金鋼 Cリング:バネ鋼 |
| 重量 | 1.62kg | | |

手回しのスパナしか入らない狭い所のボルト回しを電動で回せるアタッチメント

Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます

大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ

内部ギヤ構造が狭い所の奥へ電動インパクトレンチの力を伝えます

24mm～36mmまで対応する豊富なソケットセット

| |
|-------------|
| 収納に便利なトレー付き |
| インパクトレンチ対応 |
| RoHS2適合品 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.