





品番：EA813A-510

品名：#2x100mm トーションビット(5本)



販売価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
カタログ価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/18 15:49現在)		
商品入数	5	販売単位	St
カタログページ	0985ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ARTD5-2100
商品名	龍韌ビット 段付	用途	Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
サイズ	(+) #2	全長	100mm
六角シャンク	1/4"	材質	クロムモリブデンバナジウム鋼・CA
重量	95g	入数	5本
トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制			
ネジ頭がよく見える細軸段付タイプ			
欠けに強い衝撃吸収ビット			
耐久性が抜群			
鉄板、アルミ、木材等へのハードな締め付け作業に最適			
鑄に強い光沢表面仕上げ			
マグネット付き			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.