


品番：EA813A-614

品名：14x30.5mm オフセットアダプター-17mm用ソケット



販売価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/18 14:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AOA-1714
用途	電気設備の架台、ダクトレール周りのボルト・ナット回し	取付側六角対辺	17mm
対辺	14mm	外径	23mm
全長	30.5mm	重量	44g
材質	ソケット: 合金鋼 Cリング: 炭素鋼		
オフセットアダプター17mm専用ソケット			
差込みやすい12角			
全ネジに対応した貫通穴仕様			
ソケット抜け防止のCリング付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.