

品番：EA813A-8


品名：#2x65mm [+]ドライバービット(ビ`スキャッチ)



販売価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/30 21:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0984ページ		



皿ネジ
ナベネジ
両方OK



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ASC1-2065
用途	高所作業などネジを落とすたくない場所に	適合サイズ	六角軸: 対辺6.35mmまで 全長: 65mm以上
セット内容	ステンレスキャッチ: 6.35mm六角用 両頭ビット: (+) #2×65mm	材質	本体: アルミ合金・炭素工具鋼・ネオジウム磁石 ビット: クロムモリブデンバナジウム鋼
重量	30g		
マグネットの付かないステンレスビスを爪でキャッチ			
鉄ネジもキャッチできるマグネット付き(ネオジウム磁石仕様)			
皿ネジ、ナベネジ両方OK			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.