品番: EA813AC-125

品名:#2x150mm [+]細硬ビット(細軸/2本)



販売価格	810円(税抜) / 891円(税込)			
カタログ価 格	810円(税抜)/891円(税込)			
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/05 03:21現在)			
商品入数	<b>2</b> 販売単位 pk			
カタログページ	1024ページ			

















## 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ASKM-2150
商品名	サイコウ(細硬)ビット	サイズ	(+)#2
全長	150mm	軸径	3.8mm
六角シャンク	1/4" (6.35mm)	最高硬度	HRC 62.5
軸形状	ストレート	材質	クロムモリブデンバナジウム鋼
重量	43g	入数	2本

極細軸の段付きビット

内装・化粧ネジ・精密機器・電子機器などに

高硬度·硬靱性

摩耗強く耐久性抜群

電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群

マグネット付き

18V対応(40Vにも対応)

RoHS2適合品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.